

Klas van Gebruik	B
Maximaal draaggewicht	136 kg (300 lbs.)
Max. snelheid ¹	Tot 10 km/h (6,2 mph)
Bodemvrijheid ²	45 mm (1,77 in.) bij antikantelbeugel 91 mm (3,58 in.) bij laagste punt van het frame
Draaicirkel ²	641,5 mm (25,25 in.)
Totale afmeting ^{2, 6}	Lengte: 1070 mm (42,05 in.) met tuigage vooran 850 mm (33,41 in.) zonder tuigage vooran Breedte: 580 mm (22,79 in.)
Aandrijfwielen	355,6 mm (14 in.), pneumatisch
Zwenkwielen	228,6 mm (9 in.), pneumatisch
Anti-tip wielen	76,2 mm (3 in.)
Vering	Onafhankelijke achterwielophanging
Bereik ^{1, 4}	Tot 25,2 km (15,7 miles)
Gewicht per eenheid ⁵	Volledig gemonteerd (zonder batterijen): 129,48 kg (285,8 lbs.) Batterijen: NF-22: 17,21 kg (38 lbs.) elke
Aandrijving	Met twee motoren, achterwielaandrijving
Remsysteem	"Intelligent remsysteem" elektronisch aangedreven schijf parkeerrem
Batterijen ³	Twee 12-volt, diep laad NF-22
Batterij lader	8-amp, weg van rolstoel
Vrijloop operational kracht	Minder dan 60 N
Bedieningskracht van aandrijfbesturing	Minder dan 5 N
Maximaal toegestane helling	10,5% (6°)
Maximum Klimcapaciteit per Obstakel (Oplopend/Aflopnd)	60 mm (2,36 in.)
Gemeten geluidsniveau (A-gewogen)	Minder dan 65 dB

¹ Afhankelijk van het basismodel, gewicht gebruiker, type terrein, accucapaciteit (Ah), acculading, accutoestand, motoren, regelaartype, bandentype en bandentoestand. Deze specificatie kan aan een afwijking van +10%, -5% onderhevig zijn.

² Als gevolg van fabricage verschillen en constante verbeteringen aan het product, kunnen deze specificaties afwijken tot (+ or -) 3%.


³ AGM, Gel-Cell of hybride gel-type (Hybride gel wordt gedefinieerd als Nano Silicagel elektrolyt met scheidingslagen van hoge kwaliteit glasmat) vereist. Zie "Accu's en opladen".

⁴ Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO 7176-4 richtlijnen. De resultaten zijn afgeleid van een theoretische berekening gebaseerd op batterij specificaties en aandrijflijn prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum gewicht.



⁵ Gewicht van de batterij kunnen variëren, afhankelijk van fabrikant.

⁶ De vermelde maten gelden uitsluitend voor het elektrische onderstel. De totale afmetingen kunnen variëren en zijn afhankelijk van de gekozen zitting en toebehoren.

LET OP: Dit product voldoet aan alle geldende ANSI/RESNA, ISO 7176-serie, en EN12184 normen. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd.



DRAAICIRKEL



Rev B/April 2023

